



SC1088HT



SC1088HTCS

### DESCRIÇÃO

Secador de cabelo, por ar quente, de aço com 1,5 mm de espessura. Accionamento por botão. Robustez e potência máximas. Com características anti-vandálicas. Adequado para casas de banho com elevada frequência. Modelo apto para colectividades.

### COMPONENTES E MATERIAIS

**SC1088HT** Em aço acabamento esmaltado vitrificado branco

**SC1088HTCS** Em aço acabamento cromado escovado

Carcaça (numa única peça) em aço pintado a esmalte branco, com 1,5 mm de espessura. Fixação à base com 2 parafusos de segurança (anti - vandálicos). Aperta-se com chave especial saniflow® fornecida. Base em alumínio, com 3 mm de espessura, com 4 orifícios circulares Ø 8 mm, para montagem na parede. Motor universal, 5500 rpm, classe F, incorpora um limitador térmico de segurança. Turbina centrífuga, de dupla entrada simétrica, em alumínio. Resistência espiral de NiCr, incorpora um limitador térmico de segurança. Bocal de saída de ar em ZAMAK cromado. Botão de saída de ar em ZAMAK cromado que acciona um temporizador electro-mecânico de 90 s de ciclo. Tubo extensível de poliuiterano branco. Boca de saída do ar em termo-plástico PBT.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VOLTAGEM	220- 240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz
ISOLAMENTO ELÉCTRICO	Clase I
DIMENSÕES	248 x 338 x 212 mm
FLUXO DE AR EFECTIVO	145 m <sup>3</sup> /h (2420 L/min)
POTÊNCIA TOTAL	1.000 W
POTÊNCIA DO MOTOR	250 W
POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA (INTERRUPTOR ON/OFF)	750 W
CONSUMO	4,5 A
R.P.M.	5.500
TEMPERATURA DO AR (dist. = 10 cm / temp. ambiente = 21 °C)	40°C
NÍVEL SONORO (A 2 METROS)*	70 dBA
VELOCIDADE DO AR	97 Km/h
GRAU DE PROTECÇÃO	IP21
COMPRIMENTO DO TUBO	1.000-2.500 mm
PESO	6,6 Kg

**(\*) De acordo com a norma UNE EN ISO 11201:2010 V2**

### CERTIFICADOS E HOMOLOGAÇÕES





A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.

### CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS


Deslocar o tubo do suporte e pressionar o botão para iniciar a secagem. O secador funcionará ininterruptamente durante 90 s. Orientar o tubo sobre o cabelo conforme a conveniência.

### DIMENSÕES



**H = DISTÂNCIA DO SOLO**

120 cm	115 cm	95 cm	100 cm
47"	45"	37"	40"



A Mediclinics S.A. reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © Mediclinics S.A.