

# UCM096AX

Revisão 04/2026

mediclinics

Unidade de Lavagem e Secagem Mãos  
All-in-ONE (Bancada)



UCM096AC




UCM096AB

## Descrição técnica | Texto de especificação

Unidade integrada **All-in-One** de lavagem e secagem de mãos para **montagem sobre o lavatório ou bancada**, composta por **três elementos automáticos** em formato de **pescoço de cisne**: **bica secador de mãos**, **bica de água** e **bica doseadora de sabão**, concebidos para funcionamento **sem contacto** como sistema totalmente integrado. O conjunto está disponível nas referências **UCM096AC**, em **latão cromado com acabamento brilhante**, e **UCM096AB**, em **latão com acabamento preto mate**, existindo ainda possibilidade de **acabamentos PVD** sob consulta. A **bica de água automática** integra sensor posicionado sobre a saída de água, funcionando a **220–240 V, 50/60 Hz**, ou com **4 pilhas LR6 de 1,5 V**, com **caudal de 5,7 L/min**, **distância de deteção regulável entre 5 e 25 cm** mediante ímã e conformidade com a **normativa WRAS**. A **bica doseadora de sabão automática** integra sensor sobre a saída do sabão, com **depósito de 1,50 L**, compatibilidade com sabão de **viscosidade entre 100 e 3.500 cps** e **dose regulável de 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 mL** por acionamento. A **bica secador de mãos automática** integra sensor infravermelho sobre a saída de ar, com **peso de 5,10 kg**, **carcaça em aço inoxidável AISI 304 acabamento escovado** e **1,5 mm** de espessura. Está equipada com **motor com escovas, classe F**, com regulação de velocidade entre **19.000 e 30.000 rpm** e potência do motor de **420–1.100 W**, bem como com **resistência de aquecimento de 400 W** com interruptor **ligar/desligar**. Funciona a **220–240 V e 50/60 Hz**, com **potência total de 420–1.500 W**, **consumo de 3,2–6,4 A**, **tempo de secagem de 10–15 s** e **velocidade do ar de 190–400 km/h**. Incorpora de série **filtro HEPA**, **ionizador** e **sistema Plug-in**, cumprindo as normas **EN 60335-1**, **EN 60335-2-23**, **EN 61000-3-2** e **EN 61000-3-3**. Para instalação, deverá ser utilizado um **lavatório compatível com sistema All-in-One**, com **profundidade mínima de 120 mm**, **paredes verticais** e **cantos não excessivamente arredondados**, de forma a minimizar salpicos, devendo ainda o **depósito ficar abaixo da saída de sabão**.

## Montagem | Alturas Recomendadas de Instalação



Outras informações consultar [ficha técnica do fabricante](#)

Acabamentos PVD disponíveis – [LINK](#)



\*CORES APROXIMADAS, SUJEITAS AO PROCESSO DE IMPRESSÃO.

## Link das fichas técnicas dos componentes do UCM096AX

|                                      |                                      |                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                      |                                      |                                     |
| <a href="#">GA002AX – Ficha Tec.</a> | <a href="#">DJ002AX – Ficha Tec.</a> | <a href="#">M094AX – Ficha Tec.</a> |

A MEDICLINICS reserva-se ao direito de efectuar alterações na presente ficha técnica e/ou no produto sem necessidade de comunicação prévia. © MEDICLINICS